


Rohrkabelschuhe, R-Serie



Anwendung: Für mehrdrähtige, feindrähtige, verdichtete mehr- und feindrähtige Leiter sowie für Massivleiter von 0,75 - 16 mm<sup>2</sup>  
Werkstoff: DIN EN 13600

Cu-HCP

Oberfläche: galvanisch verzinkt

Querschnitt: 0,5 - 400 mm<sup>2</sup>

Artikelinfo: Wahlweise mit Sichtloch, Artikel-Zusatz „SL“



V10

| Querschnitt mm <sup>2</sup> | Bohrung | Typen-Nr. | Abmessungen in mm |     |      |      |      |    | Ca. Gewicht in kg |    | Wahlweise mit Sichtloch Typen-Nr. |
|-----------------------------|---------|-----------|-------------------|-----|------|------|------|----|-------------------|----|-----------------------------------|
|                             |         |           | d1                | d3  | d2   | b    | l    | a  | je 100 St.        | VE |                                   |
| 16                          | 4       | ICR164    | 5,5               | 8,5 | 4,3  | 12   | 24   | 13 | 0,82              | 50 | ICR164SL                          |
|                             | 5       | ICR165    |                   |     | 5,3  | 12   | 25   |    | 0,88              | 50 | ICR165SL                          |
|                             | 6       | ICR166    |                   |     | 6,4  | 12   | 26,5 |    | 0,96              | 50 | ICR166SL                          |
|                             | 8       | ICR168    |                   |     | 8,4  | 15   | 29   |    | 1,04              | 50 | ICR168SL                          |
|                             | 10      | ICR1610   |                   |     | 10,5 | 18   | 31   |    | 1,10              | 50 | ICR1610SL                         |
| 25                          | 12      | ICR1612   |                   |     | 13   | 19   | 32   |    | 1,13              | 50 | ICR1612SL                         |
|                             | 5       | ICR255    | 7                 | 10  | 5,3  | 15   | 33,5 | 15 | 1,38              | 50 | ICR255SL                          |
|                             | 6       | ICR256    |                   |     | 6,4  | 15   | 31,5 |    | 1,31              | 50 | ICR256SL                          |
|                             | 8       | ICR258    |                   |     | 8,4  | 16   | 33   |    | 1,30              | 50 | ICR258SL                          |
|                             | 10      | ICR2510   |                   |     | 10,5 | 18   | 34,5 |    | 1,51              | 50 | ICR2510SL                         |
|                             | 12      | ICR2512   |                   |     | 13   | 20   | 36   |    | 1,55              | 50 | ICR2512SL                         |
|                             | 14      | ICR2514   |                   |     | 15   | 22   | 39   |    | 1,74              | 50 | ICR2514SL                         |
| 35                          | 16      | ICR2516   |                   |     | 17   | 26   | 42   |    | 1,62              | 50 | ICR2516SL                         |
|                             | 6       | ICR356    | 8,5               | 12  | 6,4  | 17   | 33   | 17 | 2,11              | 25 | ICR356SL                          |
|                             | 8       | ICR358    |                   |     | 8,4  | 17   | 34   |    | 2,18              | 25 | ICR358SL                          |
|                             | 10      | ICR3510   |                   |     | 10,5 | 20   | 36,5 |    | 2,27              | 25 | ICR3510SL                         |
|                             | 12      | ICR3512   |                   |     | 13   | 22   | 37,5 |    | 2,33              | 25 | ICR3512SL                         |
|                             | 14      | ICR3514   |                   |     | 15   | 23   | 40   |    | 2,44              | 25 | ICR3514SL                         |
| 50                          | 16      | ICR3516   |                   |     | 17   | 28   | 44   |    | 2,60              | 25 | ICR3516SL                         |
|                             | 6       | ICR506    | 10                | 14  | 6,4  | 20   | 37   | 19 | 3,02              | 25 | ICR506SL                          |
|                             | 8       | ICR508    |                   |     | 8,4  | 20   | 39   |    | 3,04              | 25 | ICR508SL                          |
|                             | 10      | ICR5010   |                   |     | 10,5 | 20   | 40,5 |    | 3,17              | 25 | ICR5010SL                         |
|                             | 12      | ICR5012   |                   |     | 13   | 23   | 42   |    | 3,26              | 25 | ICR5012SL                         |
|                             | 14      | ICR5014   |                   |     | 15   | 23   | 44   |    | 3,41              | 25 | ICR5014SL                         |
|                             | 16      | ICR5016   |                   |     | 17   | 27   | 46   |    | 3,64              | 25 | ICR5016SL                         |
|                             | 20      | ICR5020   |                   |     | 21   | 30,5 | 52,5 |    | 3,89              | 25 | ICR5020SL                         |

